

Garant**Blæsepistol AIR, Type: AIR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080122 AIR
GTIN	4062406270667
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

Tryklut-blæsepistol, der er eget meget ergonomisk i sin betjening, har en ridsefast overflade er modstandsdygtigt overfor opløsnings midler, så det kan bruges universelt. De **udskiftelige dyser** er enkle at bruge. Et drejeligt hurtigt lukkende hoved løsnes, holder i forskellige positioner, der falder i hak i.

Leveringsomfang:

Blæsepistol med tilslutningsnippel str. 1/4 tomme, stål, med dysesæt i 7 dele nr. 080124 str. AIR.

Bemærk:

Passende blæsepistolholdere finder du under nr. 080260 str. H1 og nr. 955750.

Enkelte dyser finder du under nr. 080126.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	15 bar
Gennemstrømningsværdi ved 6 bar	330 l/min
Produkttype	pistol

Tilbehør

Reservedysetil blæsepistol AIR Til type 7	080126 7
---	----------

Reservedysetil blæsepistol AIR Til type 4	080126 4
Reservedysetil blæsepistol AIR Til type 6	080126 6
Reservedysetil blæsepistol AIR Til type 1	080126 1
Reservedysetil blæsepistol AIR Til type 3	080126 3
Easyfix-trykluftpistolholder Type 1	955750 1
Reservedysetil blæsepistol AIR Til type 2	080126 2
Reservedysetil blæsepistol AIR Til type 5	080126 5