

**Elektrisk isoleringsbånd, Breddexlængde (mmxm): 19X6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M Scotch® Super 88 og **Scotch® Super 33+** er et meget elastisk premium-tape, som er modstandsdygtigt overfor ultraviolette stråler, fugtighed, lud, mange syrer og opløsningsmidler.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Tykkelse: 0,18 mm

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,18 mm
Bredde	19 mm
Bæremateriale	PVC-folie
Lager luftfugtighed	75 %
Producentbetegnelse	Scotch® Super 33+
Lagertemperatur	10 - 27 °C

temperaturbestandig op til	-18 - 90 °C
Mindst holdbar til	60 måned
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Længde	6 m
Med liner	nej
Farve	sort
Produkttype	Klæbebånd