

Garant**Slibekappe (SiC), Korn 150, Slibekappe-Ø, -længde, form: 1125L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553328 1125L
GTIN	4062406272098
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Siliciumkarbid (SiC) er perfekt til bearbejdning af titan, aluminium og legeringer af disse.

Anvendelse:

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ned i slidsens retning).

Bemærk:

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

Teknisk beskrivelse

Slibekappe-Ø	11 mm
Slibekappelængde	25 mm
Form	L
Anbefalet omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)

Slibemiddelforkortelse	SiC
Korn	150
Produktnavnsegenskab	Korn 150
Produkttype	Slibekappe

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibekappeholder Hoved-Ø, hovedlængde, form 1125L	553100 1125L
---	--------------