

**HOLEX****Slibevifter Fiber/lærred, grov, Hoved-Ø×hovedbredde: 30X20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 554910 30X20  |
| GTIN                | 4062406272197 |
| Artikelklasse       | 52E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. I kraft af, at det kombineres med slibelærred, **forstærkes** fiberstoffets **slibeeffekt**. Skaft-Ø 6 mm.

**Anvendelse:**

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Hoved-Ø                     | 30 mm                   |
| Skaft-Ø                     | 6 mm                    |
| Anbefalet omdrejningstal    | 7500 min <sup>-1</sup>  |
| maks. omdrejningstal        | 14000 min <sup>-1</sup> |
| Hovedbredde                 | 20 mm                   |
| Slibemiddelforkortelse      | A                       |
| Kornstørrelsessammenligning | 100 / 80                |
| Finhedsgrad                 | grov                    |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Produktnavnsegenskab | grov        |
| Produkttype          | Slibevifter |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | betinget egnet |                |          |
| Stål < 67 HRC                 | betinget egnet |                |          |
| INOX                          | egnet          |                |          |
| Ti                            | betinget egnet |                |          |
| GG (G)                        | egnet          |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet          |                |          |
| Træ                           | egnet          |                |          |
| Lak                           | betinget egnet |                |          |
| tør                           | egnet          |                |          |