


Garant**Slibevifter Fiber (ZA), fin, Hoved-Ø×hovedbredde: 50X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554908 50X20
GTIN	4062406272364
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. Skaft-Ø 6 mm.

Utroligt modstandsdygtig fiber med fin struktur med zirkonkorund (ZA). **Ideel til bearbejdning af rustfrit stål.**

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	6 mm
maks. omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Anbefalet omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Hoved-Ø	50 mm
Hovedbredde	20 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA
Kornstørrelsessammenligning	280
Finhedsgrad	fin

Produktnavnsegenskab	fin
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		