

**Foldeskive, Ø 160 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555181 80
GTIN	4062406272395
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Foldet slibelæred. Borings-Ø 10 mm.

Anvendelse:

Perfekt til bearbejdning af svejsesamlinger, hjørner og smalle noter. Anvendelse på alle sider eller fladt.

Maks. omdrejningstal 5.500 min⁻¹.

Bemærk:

Anvend spændedorn nr. 555785 str. 10.

Anbefalet omdrejningstal: 3800 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Korn	80
Anbefalet omdrejningstal	3800 min ⁻¹
Skive-Ø	160 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 160 mm

Produkttype

Slibelærredring

Tilbehør

Spændedorn Passer til borings-Ø 10 mm

555785 10