



## Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt, sekskant: 4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643233 4
GTIN	4000896046928
Artikelklasse	630

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

#### Norm:

#### DIN 7422

#### Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

### Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	23 mm
Længde	60 mm
sekskant	4 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 7422

Drivprofil	Unbrakonøgle
Udførelse	TiN-belagt
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med kuglehoved	nej
med holdering.	nej
Produkttype	Topnøgleindsats