



Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt, sekskant: 14mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643233 14
GTIN	4000896046898
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

Teknisk beskrivelse

Længde	60 mm
sekskant	14 mm
Ø indgangsside	24,6 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 7422

Drivprofil	Unbrakonøgle
Udførelse	TiN-belagt
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med kuglehoved	nej
med holdering.	nej
Produkttype	Topnøgleindsats