



Sekskant-skruestrækkerindsats, 1/2 tomme, lang TiN-belagt, sekskant: 5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643333 5
GTIN	4000896232376
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinger med TiN-belægning giver godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skrueer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

Teknisk beskrivelse

sekskant	5 mm
Ø indgangsside	23 mm
Længde	140 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 7422
Drivprofil	Unbrakonøgle
Udførelse	TiN-belagt

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	TiN
Produkttype	Topnøgleindsats