

**Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang TiN-belagt, sekskant: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	643333 12
GTIN	4000896232536
Artikelklasse	630

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinger med TiN-belægning giver godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	24,6 mm
Længde	140 mm
sekskant	12 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Norm	DIN 7422
Drivprofil	Unbrakonøgle
Udførelse	TiN-belagt

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	TiN
Produkttype	Topnøgleindsats