

Garant GRIDLINE

**Montagevogn til skuffer, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 885/0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til bestykning med skuffer 36×20G.

Montagevogn i 40×24G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Bestykning med skuffer er kun tilladt med nr. 930744 eller nr. 930746 (med separat oplåsning af skufferne med én hånd).

**Teknisk beskrivelse**

Belægning, uden profil	ja
Nyttehøjde	600 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	600 mm
Vægt	65 kg

Skuffekabinet, højde	700 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Højde	885 mm
ComfortClose	nej
Dybde	600 mm
med forhøjet kant	ja
Hjul-Ø	125 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal døre	0
Bredde	1000 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal skuffer	0
Udførelse	med hjul
Udførelse	til egen bestykning
Nyttehøjde for skuffer	600 mm
Antal udtrækshylder	0
Kabinet åbent foroven	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36x20G
Produkttype	Montagevogn

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 40X24	951972 40X24