



Batteridrevet kompakt båndsav, Type: M18FBS85



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, kraftfuld FUEL™ batteri-båndsav med kulfri POWERSTATE™ motor til mobil savning med forbedret håndterbarhed.

- **Enkelt og værktøjsløst savbåndsskift.**
- **Trinløst regulerbar båndhastighed med hastighedskontakt.**
- **Robust metalkonstruktion, metalkrog.**
- **LED-belysning af skæreområdet.**

Leveringsomfang:

Inklusive lader, 2 x M18 B2 batteri, bi-metal-savbånd 14 TPI, kuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du under nr. 073816 og 073809. Passende båndsavklinger fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Båndsavklinge, bredde	13 mm
Båndsavklinge, længde	898 mm
Producentbetegnelse	M18FBS85-202C
Vægt	6 kg
Batteritype	Lithium-ion

Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Maks. skæredybde 90°	85 mm
Båndhastighed	0 - 165 m/min
Antal medfølgende akkuer	2
Akku-kapacitet	2 Ah
Batterispænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Produkttype	Sav

Tilbehør

Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C