



## Akku-våd-/tørstøvsuger, Type: GAS1810L



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Artikelklasse	03B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Batteri-støvsuger til mobil støvsugning. Nem transport og behagelig håndtering med bærestropper, som støvsugeren kan hænges op i.

#### Leveringsomfang:

##### Uden batteri og uden lader.

- 1 x gulvmundstykke, Bosch-nummer: 2608000707
- 1 x fugemundstykke, 250 mm, Bosch-nummer: 2608000661
- 1 x skulderrem, Bosch-nummer: 2608000706
- Hjul sæt i 4 dele, Bosch-nummer: 2608000705
- 1 x adapter til elværktøj, Bosch-nummer: 2608000708
- 1 x forgreningsrør, Bosch-nummer: 2608000659
- 1 x fladt filter, Bosch-nummer: 2608000663
- 3tlg. Sugerørssæt, Bosch-nummer: 2608000660
- 1 x slange, 1,6 m, Bosch-nummer: 2608000658

#### Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 – 073866. Det passende Auto-Start-system finder du under nr. 070237ff.

### Teknisk beskrivelse

Beholdervolumen	7,5 l
Vægt uden batteri	6 kg

Længde, sugeslange	1,6 m
Batteritype	Lithium-ion
Producentbetegnelse	GAS 1810L
Volumenstrøm	1440 l/min
Antal medfølgende akkuer	0
Batterispænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Produkttype	Våd- og tørsuger