

**Varmebeskyttelsehandsker, par, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094645 7
GTIN	4062406273286
Artikelklasse	02H

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX varmebeskyttelsehandsker med brandresistent 10-gauge-strikteknologi til ideelt arbejde med varme dele.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Pasform	meget god
Gribeevne ved olie	moderat
Handskestørrelse	7
Gribeevne ved fugt	moderat
Kuldebeskyttelse	kendes ikke
EN 388 slidstyrke	2

Handsketype	Varmebeskyttelseshandsker
silikonefri	ja
Føleevne	god
EN 388 skærestyrke	1
EN 388 rivestyrke	2
Materiale, belægning	Neoprene
Beskyttelseskategori	Kategori III
Varmebeskyttelse	meget god
EN 388 perforationsstyrke	3
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktvarme op til	250 °C
Strålevarme op til	4231XX °C
Bæremateriale	Akryl
Belægning	Neopren
belægningsvariant	indvendig håndflade
Farve	sort
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Strikketeknologi	106114G3
Varmebeskyttelse op til	250 °C
Norm	EN 407
Produkttype	Varmebeskyttelseshandsker