

**Varmebeskyttelsehandsker, par, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094645 10
GTIN	4062406273316
Artikelklasse	02H

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX varmebeskyttelsehandsker med brandresistent 10-gauge-strikteknologi til ideelt arbejde med varme dele.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Pasform	meget god
silikonefri	ja
Føleevne	god
Gribeevne ved olie	moderat
Kuldebeskyttelse	kendes ikke
EN 388 rivestyrke	2

Handskestørrelse	10
Materiale, belægning	Neoprene
EN 388 slidstyrke	2
EN 388 skærestyrke	1
Gribeevne ved fugt	moderat
EN 388 perforationsstyrke	3
Varmebeskyttelse	meget god
Handsketype	Varmebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktvarme op til	250 °C
Strålevarme op til	4231XX °C
Bæremateriale	Akryl
Belægning	Neopren
belægningsvariant	indvendig håndflade
Farve	sort
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Strikketeknologi	106114G3
Varmebeskyttelse op til	250 °C
Norm	EN 407
Produkttype	Varmebeskyttelseshandsker