

**uvex****Nitrilhandsker, par uvex phynomic airLite B ESD, Handskestørrelse: 9**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

094467 9

GTIN

4048612064023

Artikelklasse

04W

## Beskrivelse

### Udførelse:

**uvex phynomic airLite-serien.** Særligt lette skærebeskyttelseshandsker med **ergonomisk pasform** og høj brugerkomfort. Optimalt egnet til aktiviteter, hvor der kræves en høj grad af **føleevne og præcision**. De kan både anvendes i ESD-områder og miljø med eksplosionsfare. Dermatologisk testet (proDERM®) og fri for alle slags accelerators. Takket være **Aqua-Polymer-belægningen airLite** sikres en høj åndbarhed.

### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

## Teknisk beskrivelse

Handsketype

Skærebeskyttelseshandsker

Handskestørrelse	9
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Strikketeknologi	18G
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Bæremateriale	Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbon
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	blå / antracit
Vægt	56 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker