

Garant**Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver, Type: 1/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tomme
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Hel længde	115 mm
Antal tænder	36
Arbejdsvinkel	10 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

USP1	omskiftelig
USP2	Med udstøder, 10° arbejdsvinkel, 115 mm lang, forkromet

Tilbehør

Reservedelssortiment 1/4 tomme Type 1/4	632028 1/4
---	------------