

HEDI

Kabeltromle helt af plast, Type: 25B2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.

Robust kabeltromle af slagfast kunststof med **overophedningsbeskyttelse. Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.**

- **400 V CEE-indgangsstik 16 A.**
- **1x 400 V CEE-udgangsstikkontakt 16 A med selvlukkende dæksel og termorelæ.**
- **2x 250 V standard-Schuko-stikkontakter med selvlukkende dæksler.**
- **7 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.**
- **Aftagelig kabelholder og -føring giver optimal kabelstyring.**
- **Vandudløbsriller.**
- **Mulighed for enkel vægmontering.**

Stor kabeltromle af HEDI®-kunststof i høj kvalitet med en tromlediameter på 290 mm og talrige ergonomiske og sikkerhedsmæssige egenskaber.

Sammenklappeligt drejehåndtag til individuel betjening for både højre- og venstrehådede under oprulning og udrulning.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Kontrolretningslinie:

Overholder retningslinjerne DGUV I 203-006 (før BGI 608) samt DGUV I 203-005 (før BGI 600).

Teknisk beskrivelse

Kabelopbygning	5G2,5
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Kabellængde	25 m
Materiale, kabel	Panserkabel
Materiale, hus	Helt i kunststof
Kabelklasse	H07BQ-F
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Nominel effekt, rullet ud	5500 (16 A) W
Nominel spænding	400 V
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kabeltromle