



Mini-LED-lampe, Type: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081451 10
GTIN	5708997360101
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakte og stærke LED-akku-lamper til mobil anvendelse. Takket være deres kompakte størrelse egner de sig perfekt til brug som håndlampe. De justerbare magnetiske fødder muliggør desuden stationær brug.

Ny **OptiLight-funktion** for optimeret lyseffekt og brændetid. SMART Grip 4-in-1-systemet integrerer flere funktioner i én enhed: En ring til et sikkert greb, en clips til nem fastgørelse, en stærk magnet og en fod.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.

Teknisk beskrivelse

Lysnet	100 - 1000 lm
Energiforsyning	Akkudrevet
Samlet højde	96 mm

Totalbredde	38 mm
Brændetid	1,5 - 15 h
Batteritype	Lithium-ion
ATEX-zone	Ingen
Lyskilde	LED-modul
Antal medfølgende akkuer	1
Samlet længde	104 mm
Vægt	250 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Batterispænding	3,7 V
Akku-kapacitet	5,2 Ah
Producentbetegnelse	NOVA MINI
Produkttype	Lampe