

Garant**Gaffel-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 1-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657792 1-16
GTIN	4062406277383
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Teknisk beskrivelse

Bredde b	36 mm
Nøglestørrelse	16 mm
Højde h	7,7 mm
Centermål S	20 mm
Indstiksskaft	9×12 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
Produkttype	Gaffel-indstiksnøgle