

Garant GRIDLINE

**Underskab med hængslede låger uden forhøjet kant, med udtrækshylde, 26×20G, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 932105 800    |
| GTIN                | 4062406277086 |
| Artikelklasse       | 9GK           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjsunderskab i 30×28G. Med hængslede låger, kan låses centralt med stiftcylinderlås. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Bestykket med 2 x udtrækshylder** med en bæreevne på 75 kg.

**Bestykning:**

Antal udtrækshylder: 2

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og lågefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpus og udtrækshylde kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Passende skuffer 26×20G.

**Teknisk beskrivelse**

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 750 mm |
| Vægt   | 45 kg  |
| Dybde  | 700 mm |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nyttehøjde                         | 650 mm   |
| Højde                              | 800 mm   |
| Skuffer, nyttebredde               | 650 mm   |
| Skuffer, nytteflade i G            | 26×20  |
| Skuffer, nyttedybde                | 500 mm   |
| Skuffer, nyttebredde i G           | 26   |
| Skuffer, nyttedybde i G            | 20   |
| Materialetykkelse                  | 1,2 mm   |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne      | 75 kg  |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 %  |
| Skuffeudtræk                       | Udtræksspærre  |
| Døråbningsvinkel                   | 250 grader   |
| Højdeindstilling i intervaller     | 25 mm  |
| Cylinderlås                        | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab               | 26×20G   |
| Produkttype                        | Maskinunderskab  |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Udtrækshylde 75 kg Monteringshøjde 75 mm | 930654 75   |
| Skydegreb til GridLine Type HU12         | 914226 HU12 |