

Garant**Reverserbar skralde, Type-drivfirkant: 1-3/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657582 1-3/8
GTIN	4062406277284
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen. Meget kompakt **indstiksskralde, reverserbar, med uddriver.**

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Varig belastningsevne	135 Nm
Drivfirkant	3/8 tommer
Indstiksskaft	9×12 mm
Centermål S	28 mm
Højde h	16,4 mm
Bredde b	32 mm
Antal tænder	48
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Reverserbar skraldenøgle	ja
Skralde med uddriver	ja
Produkttype	Skralde