

Garant**Gaffel-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 2-32mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 657792 2-32 |
| GTIN | 4062406277536 |
| Artikelklasse | 61E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Højde h | 14 mm |
| Centermål S | 32,5 mm |
| Nøglestørrelse | 32 mm |
| Bredde b | 65,2 mm |
| Indstiksskaft | 14×18 mm |
| Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
| Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |