



## Indstiksskralde, Type-drivfirkant: 2-3/4tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657630 2-3/4
GTIN	4062406278366
Artikelklasse	62E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

#### Reverserbar løs skralde.

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formlen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

#### Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Centermål S	25 mm
Højde h	29 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Bredde b	43 mm
Indstiksskaft	14×18 mm
Antal tænder	52
Varig belastningsevne	450 Nm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Krom-vanadium-stål
Reverserbar skraldenøgle	ja
Skralde med uddriver	nej
Produkttype	Skralde