

Garant**Firkant-indstiksværktøj, Type-drivfirkant: 1-1/2tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657698 1-1/2
GTIN	4062406278397
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Firkant-indstiksværktøj.**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Indstiksskaft	9×12 mm
Højde h	15 mm
Varig belastningsevne	135 Nm
Centermål S	17,5 mm
Bredde b	23 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Krom-vanadium-stål
Produkttype	Firkant-indstiksværktøj