



## Indstiksskralde, Type-drivfirkant: 1-1/4tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657630 1-1/4
GTIN	4062406278328
Artikelklasse	62E

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

**Reverserbar løs skralde.****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

**Passer til:**

Momentnøgle med firkantholdere.

**Bemærk:**

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Varig belastningsevne	30 Nm
Antal tænder	52
Centermål S	17,5 mm
Bredde b	25 mm
Indstiksskaft	9×12 mm
Højde h	15,3 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Materiale	Krom-vanadium-stål
Reverserbar skraldenøgle	ja
Skralde med uddriver	nej
Produkttype	Skralde