

**Garant****Ring-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 2-17mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 657892 2-17   |
| GTIN                | 4062406278212 |
| Artikelklasse       | 61E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænkmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formelen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

**Passer til:**

Momentnøgle med firkantholdere.

**Bemærk:**

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

## Teknisk beskrivelse

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Højde h                     | 12,5 mm            |
| Indstiksskaft               | 14×18 mm           |
| Centermål S                 | 25 mm              |
| Nøglestørrelse              | 17 mm              |
| Bredde b                    | 27,5 mm            |
| Værktøj, kan udskiftes      | Indstiksværktøj    |
| Værktøj med skraldefunktion | nej                |
| Produkttype                 | Ring-indstiksnøgle |