

**VHB™-tape, sort, Breddexlængde (mm×m): 25X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083789 25X33
GTIN	4001895844928
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Dobbeltsidet** kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

**3M™ 5952** er egnet til indendørs og udendørs brug. Det kan klæbes hurtigt og enkelt og giver en effektiv og permanent holdbarhed. Denne effektive og viskoelastiske VHB-tape kan anvendes på mange forskellige overflader som f.eks. pulverlakeringer.

**Bemærk:**

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel. Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	25 mm
Lagertemperatur	20 °C
Producentbetegnelse	5952
Tykkelse	1,1 mm
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Klæbekraft på stål	5,5 N/mm

Klæbemiddel	akrylat
Strækevne	300 %
Mindst holdbar til	12 måned
Længde	33 m
Lager luftfugtighed	50 %
Farve	sort
Produktnavnsegenskab	sort
USP1	VHB™
USP2	sort
Produkttype	Klæbebånd