



## Skaljakke OXFORD, sort, Unisex-størrelse: M



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	090684 M
GTIN	7040055730203
Artikelklasse	09L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Oxford-serien fra Helly Hansen byder på let arbejdsbeklædning af høj kvalitet. Kollektionen har et flot og **moderne design**.

Alsided letvægts **shelljakke** med åndbar Helly-Tech® Performance-membran giver brugeren pålidelig beskyttelse mod våde forhold selv under uvejr. De **justerbare sømme** med elastisk snoretræk giver en **god pasform**. Der opnås optimal bevægelsesfrihed og fremragende brugerkomfort takket være de **forformede ærmer og den forlængede ryg**.

- **Aftagelig hætte med snoretræk og lukning.**
- **Ingen skuldर्सøm.**
- **YKK®-lynlås foran med hagebeskyttelse.**
- **Børstet polyester på kravens inderside.**
- **Sidelommer med YKK®-lynlåse.**
- **Indvendig brystlomme.**
- **Vindbeskyttelse foran.**

#### Norm:

Alsided letvægts **shelljakke** med åndbar Helly-Tech® Performance-membran giver brugeren pålidelig beskyttelse mod våde forhold selv under uvejr. De **justerbare sømme** med elastisk snoretræk giver en **god pasform**. Der opnås optimal bevægelsesfrihed og fremragende brugerkomfort takket være de **forformede ærmer og den forlængede ryg**.

- **Aftagelig hætte med snoretræk og lukning.**

- **Ingen skuldersøm.**
- **YKK®-lynlås foran med hagebeskyttelse.**
- **Børstet polyester på kravens inderside.**
- **Sidelommer med YKK®-lynlåse.**
- **Indvendig brystlomme.**
- **Vindbeskyttelse foran.**

Vask: 40 °C kulørtvask

## Teknisk beskrivelse

Serie	OXFORD
Unisex-størrelse	M
Tekstilsammensætning	100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed	255 g/m <sup>2</sup>
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Vask	40 °C kulørtvask
Farve	sort
Produkttype	Softshell-jakke