



## Snittapbit, vaporiseret, M: M6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130990 M6
GTIN	4062406281250
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

**Anvendelse:**

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Anvendelse ved boringstype: Op til 1,5×D ved gennemgangshul

Norm: Fabriksstandard

Gevindstandard: DIN 13

Skærfasform: B

Skæreretning: højre

Type af gevindværktøj: Håndsnittap

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L, snittapbit: 37 mm

Skærlængde L<sub>c</sub>, snittapbit: 16 mm

Fristillings-Ø D<sub>1</sub> snittapbit: 4,5 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

### Teknisk beskrivelse

Fristillings-Ø D <sub>1</sub> snittapbit	4,5 mm
Samlet længde L, snittapbit	37 mm
Skærlængde L <sub>c</sub> , snittapbit	16 mm
Gevindstandard	DIN 13
Gevindstigning	1 mm

Kernehul-Ø	5 mm
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Skærfasform	B
Skæreretning	højre
Norm	Fabriksstandard
Belægning	vaporiseret
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Flankevinkel	60 grader
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Produkttype	Snittapper

---

## Tilbehør

Snittapbitsæt med universalholder til metrisk gevind  
M3-10

130995 M3-10