



Snittapbit, vaporiseret, M: M10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130990 M10
GTIN	4062406281274
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Anvendelse ved boringstype: Op til 1,5×D ved gennemgangshul

Norm: Fabriksstandard

Gevindstandard: DIN 13

Skærfasform: B

Skæreretning: højre

Type af gevindværktøj: Håndsnittap

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L, snittapbit: 40 mm

Skærlængde L_c, snittapbit: 20 mm

Fristillings-Ø D₁ snittapbit: 7,8 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Fristillings-Ø D ₁ snittapbit	7,8 mm
Samlet længde L, snittapbit	40 mm
Skærlængde L _c , snittapbit	20 mm
Gevindstandard	DIN 13
Gevindstigning	1,5 mm

Kernehul-Ø	8,5 mm
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Skærfasform	B
Norm	Fabriksstandard
Skæreretning	højre
Belægning	vaporiseret
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Flankevinkel	60 grader
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Produkttype	Snittapper

Tilbehør

Snittapbitsæt med universalholder til metrisk gevind
M3-10

130995 M3-10