

**Sekskant-skruetrækkerindsats, TiN-belagt, 1/4 tomme kort, sekskant: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631733 4
GTIN	4000896036875
Artikelklasse	630

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruerindsatserne.

Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skrue efter hinanden.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, TiN-belagt.

**Teknisk beskrivelse**

Ø indgangsside	12 mm
sekskant	4 mm
Længde	28 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

