



## Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme, Type: 1/4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632000 1/4
GTIN	4018754177738
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Passer til:

Håndbetjente indsatser.

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tomme
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
Hel længde	117 mm
Antal tænder	22
Arbejdsvinkel	16,4 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde
USP1	omskiftelig

USP2

Arbejdsvinkel på 16,4  
grader, længde 117 mm

---

**Tilbehør**

Reservedelssortiment 1/4 tomme, inkl. dækplade

632250