



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 21 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	638166 6
GTIN	4018754260836
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M20 samt til tændrør.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 15 stk. nr. 642200 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Toppe til tændrør: 1 stk. nr. 642450 str. 16

T-greb: 1 stk. nr. 641300

Forlængere: 2 stk. nr. 641000 i str. 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641600

Skralde: 1 stk. nr. 640100

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 64 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-30 mm

Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-30 mm
Drivfirkant	1/2 tommer

Antal dele	21
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	454 mm
Bredde	253 mm
Højde	64 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

12-kantet tændrørstop, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642450 16
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641620 1/2
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640190 1/2
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641020 130
12-kantet tændrørstop, 1/2 tomme Nøglestørrelse 20,8 mm	642450 20,8
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641320 295
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641020 255