

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 27
Midterforskydning L ₃	9 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Halsbredde L ₄	9 mm
Samlet længde L	125 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15,5 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
ISO-kode holder	E12K SVVCR/L07
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D ₅	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------