



Sekskant-skruetrækkerindsats, 3/8 tomme, lang TiN-belagt, sekskant: 3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637633 3
GTIN	4000896053582
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruerindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinger med TiN-belægning giver godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse. Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved forskrning af flere skruer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	17 mm
Længde	43,5 mm
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats

