

Garant GRIDLINE

**Indsatssortiment, 20×20G, Type: 50/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950310 50/2
GTIN	4062406285906
Artikelklasse	9GB

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×20G.

**Passer til:**

Skuffe 20×20G.

**Indhold:**

Trug 1K nr. 951415: 3 × str. 6×8/3; 6 × str. 6×6/3; 1 × str. 2×8/1; 2 × str. 2×6/1

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 3 × str. B

**Teknisk beskrivelse**

Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	75 mm
Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G	20

Passer til skuffer, nyttebredde	500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde	500 mm
Materiale	Kunststof
Skuffer, nytteflade i G	Klemholder
passer til skuffer, nyttedybde i G	20
Indsatser, højde	25 mm
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Bredde i G	20
Højde	25 mm
Bredde	500 mm
Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Vægt	1,05 kg
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Skuffeindsats

## Tilbehør

Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/3	951415 6X6/3
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type B	951275 B
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/3	951415 6X8/3