

Garant GRIDLINE

Indsatssortiment, 46×24G, Type: 50/3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950610 50/3
GTIN	4062406286590
Artikelklasse	9GB

Beskrivelse**Udførelse:**

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Beholderen er indvendigt opdelt med skilleplader. Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 46×24G.

Passer til:

Skuffe 46×24G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 12 × str. 6×8/4; 9 × str. 6×8/2; 6 × str. 2×8/1

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 5 × str. C; 2 × str. A

Teknisk beskrivelse

Passer til skuffer, nyttebybde	600 mm
Materiale	Kunststof
Indsatser, højde	25 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G	46
Skuffer, nytteflade i G	46×24
passer til skuffer, nyttebybde i G	24
Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	75 mm

Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm
Passer til skuffer, nyttebredde	1150 mm
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Dybde	600 mm
Bredde i G	36
Dybde i G	24
Bredde	1150 mm
Højde	25 mm
Vægt	2,832 kg
Produktnavnsegenskab	46x24G
Produkttype	Skuffeindsats

Tilbehør

Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/4	951415 6X8/4
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type A	951275 A
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type C	951275 C
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/2	951415 6X8/2