

Garant**Digital skydelære HCT IP67 med Bluetooth® og rundt dybdemål, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412782 150
GTIN	4062406286743
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med henblik på enkel betjening fås den gratis Hoffmann Group Connected Tools (HCT) app til Android og iOS.

Digital skydelære IP67 med **Bluetooth**. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal**. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares.

2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Målefladerne er finslebne.

Fordel:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

Fordelene ved overførsel med Bluetooth:

- **Enkel dataoverførsel:** Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
- **Bevægelsesfrihed:** Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
- **Mobilitet:** Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
- **Sikker dataoverførsel:** Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Reservedel:

Batteriholder nr. 412237 str. B.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Standby-aktivering	ja
Kalibrering	A1
Serie	HCT
Talhøjde, LCD-display	11,5 mm
Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	0,03 mm
Norm	DIN 862
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby	ja
Batteritype	Knapcelle
Dybdemål	Ø 1,5
Måleområde	0 - 150 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kæbelængde	40 mm
Automatisk slukning	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
International konstruktionsstørrelse	CR2032
Interface	Bluetooth®-interface
Måleværktøj	digital

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/412782-150>