

**Mahr****Digital skydelære MarCal med målespidser i-wi, Måleområde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415321 500
GTIN	4059192062101
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:****Direkte aflæsning via letlæseligt, stort digitaldisplay. Finslebne måleflader.**

REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498940.

i-wi trådløs modtager nr. 498912

**Teknisk beskrivelse**

Fejlgrænse	0,04 mm
Kæbelængde	150 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Antal medfølgende batterier	1
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	A1

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleområde	0 - 500 mm
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	Fabriksstandard
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500

## Tilbehør

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2