

Mahr**Digital skydelære MarCal med målespidser i-wi, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415321 300
GTIN	4059192062095
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:****Direkte aflæsning via letlæseligt, stort digitaldisplay. Finslebne måleflader.**

REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

i-wi trådløs modtager nr. 498912

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 300 mm
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kæbelængde	90 mm
Fejlgrænse	0,03 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Indvendig måleansats-Ø	10 mm

Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kalibrering	A1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	Fabriksstandard
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2