

Garant**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 16,5 tomme eller mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114032 16,5
GTIN	4062406291747
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.

Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 338

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 118 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 100,25 mm

Spånnotlængde L_c : 125 mm

Samlet længde L: 184 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,2 mm/o

Teknisk beskrivelse

Nominal Ø D_c	16,5 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	100,25 mm
Spidsvinkel	118 grader
Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L_c	125 mm
Samlet længde L	184 mm

Skaft-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 338
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,2 mm/o
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor