

**Garant****Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 17 tomme eller mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114032 17
GTIN	4062406291754
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.  
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.  
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

**Bemærk:**

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.  
Indvendig køling: nej  
Norm: DIN 338  
Tolerance, nom. Ø: h8  
Spidsvinkel: 118 grader  
Antal skær Z: 2  
anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 99,5 mm  
Spånnotlængde  $L_c$ : 125 mm  
Samlet længde L: 184 mm  
Skaft-Ø  $D_s$ : 16 mm  
Tilspænding f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Nominal Ø $D_c$	17 mm
Spånnotlængde $L_c$	125 mm
Samlet længde L	184 mm
Antal skær Z	2
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	99,5 mm
Tolerance, nom. Ø	h8

Spidsvinkel	118 grader
Norm	DIN 338
Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/o
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor