

**Garant****Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 8,7 tomme eller mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114032 8,7
GTIN	4062406291242
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.  
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.

Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

**Bemærk:**

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 338

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 118 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 67,95 mm

Spånnotlængde  $L_c$ : 81 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 8,7 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde $L_c$	81 mm
Skaft-Ø $D_s$	8,7 mm
Norm	DIN 338
Spidsvinkel	118 grader
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	67,95 mm

Antal skær Z	2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/o
Nominel Ø D <sub>c</sub>	8,7 mm
Samlet længde L	125 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor