

Garant**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 5,9 tomme eller mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114032 5,9
GTIN	4062406290955
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.
Indvendig køling: nej
Norm: DIN 338
Tolerance, nom. Ø: h8
Spidsvinkel: 118 grader
Antal skær Z: 2
anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 48,15 mm
Spånnotlængde L_c : 57 mm
Samlet længde L: 93 mm
Skaft-Ø D_s : 5,9 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,05 mm/o

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	93 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L_c	57 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	48,15 mm

Nominal $\varnothing D_c$	5,9 mm
Norm	DIN 338
Spidsvinkel	118 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	5,9 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor