

Garant**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 6,1 tomme eller mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114032 6,1
GTIN	4062406290979
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.
Indvendig køling: nej
Norm: DIN 338
Tolerance, nom. Ø: h8
Spidsvinkel: 1181 grader
Antal skær Z: 2
anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 53,85 mm
Spånnotlængde L_c : 63 mm
Samlet længde L: 101 mm
Skaft-Ø D_s : 6,1 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,07 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm/o
Spånnotlængde L_c	63 mm
Samlet længde L	101 mm
Nominel Ø D_c	6,1 mm
Spidsvinkel	1181 grader
Antal skær Z	2

Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø D _s	6,1 mm
Norm	DIN 338
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	53,85 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor