

**Garant****Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 7,9 tomme eller mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114032 7,9
GTIN	4062406291167
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.  
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.

Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

**Bemærk:**

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 338

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 118 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 63,15 mm

Spånnotlængde  $L_c$ : 75 mm

Samlet længde L: 117 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 7,9 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde $L_c$	75 mm
Nominel Ø $D_c$	7,9 mm
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	63,15 mm
Skaft-Ø $D_s$	7,9 mm
Antal skær Z	2

Samlet længde L	117 mm
Spidsvinkel	118 grader
Norm	DIN 338
Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/o
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor