

Garant**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 8,2 tomme eller mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114032 8,2
GTIN	4062406291198
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.
Indvendig køling: nej
Norm: DIN 338
Tolerance, nom. Ø: h8
Spidsvinkel: 118 grader
Antal skær Z: 2
anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 62,7 mm
Spånnotlængde L_c : 75 mm
Samlet længde L: 117 mm
Skaft-Ø D_s : 8,2 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
anbefalet maksimal boreddybde L_2	62,7 mm
Skaft-Ø D_s	8,2 mm
Norm	DIN 338
Nominel Ø D_c	8,2 mm
Spidsvinkel	118 grader

Spånnotlængde L_c	75 mm
Samlet længde L	117 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h8
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor