

Garant**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8 (mm eller tommer): 4 tomme eller mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114032 4
GTIN	4062406290740
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.
Indvendig køling: nej
Norm: DIN 338
Tolerance, nom. Ø: h8
Spidsvinkel: 118 grader
Antal skær Z: 2
anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 37 mm
Spånnotlængde L_c : 43 mm
Samlet længde L: 75 mm
Skaft-Ø D_s : 4 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,05 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/o
Samlet længde L	75 mm
Spånnotlængde L_c	43 mm
Skaft-Ø D_s	4 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	37 mm
Nominel Ø D_c	4 mm

Antal skær Z	2
Spidsvinkel	118 grader
Norm	DIN 338
Tolerance, nom. Ø	h8
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor