

Garant**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 3,5 tomme eller mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114032 3,5
GTIN	4062406290696
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.
Indvendig køling: nej
Norm: DIN 338
Tolerance, nom. Ø: h8
Spidsvinkel: 118 grader
Antal skær Z: 2
anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 33,75 mm
Spånnotlængde L_c : 39 mm
Samlet længde L: 70 mm
Skaft-Ø D_s : 3,5 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,03 mm/o

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm/o
Norm	DIN 338
Samlet længde L	70 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø D_s	3,5 mm

Spidsvinkel	118 grader
Spånnotlængde L_c	39 mm
Nominel $\varnothing D_c$	3,5 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	33,75 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor